


Mânere palmiforme • DIN 6335 metal neferos EH 24630.



Descrierea produsului

Aceste mânere palmiforme sunt fabricate conform DIN 6335.

Material

Mâner

- Metal neferos Al, nepolizat
- Metal neferos Al, polizat

Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3





Figura 4





Figura 5

Informații comandă

d ₁	d ₂	d ₄ H7	d ₅	Dimensiuni						[g]	Ref. Nr.	
				d ₆	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁	t ₂			
[mm]												
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1, nepolizat												
40	14	–	–	–	26	–	14	–	–	–	27	24630.0040
50	18	–	–	–	34	–	20	–	–	–	51	24630.0050
63	20	–	–	–	42	–	25	–	–	–	95	24630.0063
80	25	–	–	–	52	–	30	–	–	–	161	24630.0080
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, nepolizat												
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	–	23	24630.0240
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	–	42	24630.0250
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	–	73	24630.0263
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	–	138	24630.0280
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, nepolizat												
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	–	13	23	24630.0340
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	–	16	44	24630.0350
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	–	20	70	24630.0363
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	–	20	129	24630.0380
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, nepolizat												
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	–	24	24630.0440
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	–	46	24630.0450
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	–	74	24630.0463
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	–	142	24630.0480

d ₁	d ₂	d ₄ H7	d ₅	Dimensiuni						[g]	Ref. Nr.
				d ₆	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁	t ₂		
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, polizat											
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	23	24630.0640
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	42	24630.0650
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	73	24630.0663
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	138	24630.0680
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, polizat											
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	13	23	24630.0740
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	16	44	24630.0750
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	20	70	24630.0763
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	20	129	24630.0780
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, polizat											
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	24	24630.0840
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	46	24630.0850
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	74	24630.0863
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	142	24630.0880

Exemplu de aplicație



Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.