

## Mânere tip stea • DIN 6336 fontă gri EH 24650.



### Descrierea produsului

Aceste mânere stea sunt fabricate conform DIN 6336.  
Sablat sau vâlțuit.

### Material

**Mâner**  
• Fontă gri GG 20, lucios

### Mai multe informații

### Note

La cerere se pot livra cu diferite găuri sau tratamente speciale

### Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3





Figura 4




Figura 5

### Informații comandă

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> H7	d <sub>4</sub>	Dimensiuni						[g]	Ref. Nr.
				d <sub>5</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>		
<b>suprafață neprelucrată, forma A – figura 1</b>											
32	12	–	–	–	21	–	10	–	–	55	24650.0032
40	14	–	–	–	26	–	13	–	–	77	24650.0040
50	18	–	–	–	34	–	17	–	–	147	24650.0050
63	20	–	–	–	42	–	21	–	–	314	24650.0063
80	25	–	–	–	52	–	25	–	–	629	24650.0080
<b>cu gaură netedă, transversală, forma B – figura 2</b>											
32	12	6	–	–	–	20	–	–	–	186	24650.0132
40	14	8	–	–	–	25	–	–	–	72	24650.0140
50	18	10	–	–	–	32	–	–	–	130	24650.0150
63	20	12	–	–	–	40	–	–	–	275	24650.0163
80	25	16	–	–	–	50	–	–	–	548	24650.0180
<b>cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3</b>											
32	12	6	–	–	–	20	–	12	–	40	24650.0232
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	74	24650.0240
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	133	24650.0250
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	280	24650.0263
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	573	24650.0280
<b>cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4</b>											
32	12	–	M 6	6,4	–	20	–	–	10	39	24650.0332
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	13	72	24650.0340
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	16	125	24650.0350
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	20	277	24650.0363
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	20	541	24650.0380

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> H7	d <sub>4</sub>	Dimensiuni						[g]	Ref. Nr.
				d <sub>5</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>		
<b>cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5</b>											
32	12	–	M 6	–	–	20	–	12	–	40	24650.0432
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	186	24650.0440
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	132	24650.0450
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	280	24650.0463
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	572	24650.0480

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.