

Mânere tip stea • DIN 6336 metal neferos EH 24660.



Descrierea produsului

Aceste mânere stea sunt fabricate conform DIN 6336.

Material

Mâner

- Metal neferos Al, nepolizat
- Metal neferos Al, polizat

Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3





Figura 4




Figura 5

Informații comandă

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	Dimensiuni						[g]	Ref. Nr.
				d ₅ [mm]	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂		
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1, nepolizat											
40	14	–	–	–	26	–	13	–	–	36	24660.0040
50	18	–	–	–	34	–	17	–	–	70	24660.0050
63	20	–	–	–	42	–	21	–	–	128	24660.0063
80	25	–	–	–	52	–	25	–	–	245	24660.0080
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, nepolizat											
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	30	24660.0240
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	63	24660.0250
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	117	24660.0263
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	223	24660.0280
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, nepolizat											
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	13	32	24660.0340
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	16	62	24660.0350
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	20	109	24660.0363
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	20	218	24660.0380
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, nepolizat											
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	33	24660.0440
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	63	24660.0450
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	118	24660.0463
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	227	24660.0480
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, polizat											
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	30	24660.0640
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	63	24660.0650
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	117	24660.0663
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	223	24660.0680

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	Dimensiuni						[g]	Ref. Nr.	
				d ₅ [mm]	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂			
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, polizat												
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	–	13	32	24660.0740
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	–	16	62	24660.0750
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	–	20	109	24660.0763
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	–	20	218	24660.0780
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, polizat												
40	14	–	M 8	–	–	25	–	–	15	–	33	24660.0840
50	18	–	M10	–	–	32	–	–	18	–	63	24660.0850
63	20	–	M12	–	–	40	–	–	22	–	118	24660.0863
80	25	–	M16	–	–	50	–	–	28	–	227	24660.0880

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.