

## Mânere tip stea • DIN 6336 metal neferos EH 24660.



### Descrierea produsului

Aceste mânere stea sunt fabricate conform DIN 6336.

### Material

#### Mâner

- Metal neferos Al, nepolizat
- Metal neferos Al, polizat

### Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3





Figura 4




Figura 5

### Informații comandă

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> H7	d <sub>4</sub>	Dimensiuni						[g]	Ref. Nr.
				d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>		
[mm]											
<b>suprafață neprelucrată, forma A – figura 1, nepolizat</b>											
40	14	–	–	–	26	–	13	–	–	36	24660.0040
50	18	–	–	–	34	–	17	–	–	70	24660.0050
63	20	–	–	–	42	–	21	–	–	128	24660.0063
80	25	–	–	–	52	–	25	–	–	245	24660.0080
<b>cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, nepolizat</b>											
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	30	24660.0240
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	63	24660.0250
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	117	24660.0263
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	223	24660.0280
<b>cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, nepolizat</b>											
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	13	32	24660.0340
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	16	62	24660.0350
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	20	109	24660.0363
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	20	218	24660.0380
<b>cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, nepolizat</b>											
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	33	24660.0440
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	63	24660.0450
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	118	24660.0463
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	227	24660.0480
<b>cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, polizat</b>											
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	30	24660.0640
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	63	24660.0650
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	117	24660.0663
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	223	24660.0680

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> H7	d <sub>4</sub>	Dimensiuni						[g]	Ref. Nr.	
				d <sub>5</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>			
<b>cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, polizat</b>												
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	–	13	32	<a href="#">24660.0740</a>
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	–	16	62	<a href="#">24660.0750</a>
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	–	20	109	<a href="#">24660.0763</a>
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	–	20	218	<a href="#">24660.0780</a>
<b>cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, polizat</b>												
40	14	–	M 8	–	–	25	–	–	15	–	33	<a href="#">24660.0840</a>
50	18	–	M10	–	–	32	–	–	18	–	63	<a href="#">24660.0850</a>
63	20	–	M12	–	–	40	–	–	22	–	118	<a href="#">24660.0863</a>
80	25	–	M16	–	–	50	–	–	28	–	227	<a href="#">24660.0880</a>

## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.