

## Mânere tip stea • DIN 6336 oțel inoxidabil turnat EH 24661.



### Descrierea produsului

Aceste mânere stea sunt fabricate conform DIN 6336.

### Material

#### Mâner

- Oțel inoxidabil A2, mat sablat

### Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3





Figura 4




Figura 5

### Informații comandă

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub>	Dimensiuni						[g]	Ref. Nr.	
			d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>			
[mm]											
<b>suprafață neprelucrată, forma A – figura 1</b>											
32	12	–	–	21	–	10	–	–	–	56	<a href="#">24661.0032</a>
40	14	–	–	26	–	13	–	–	–	85	<a href="#">24661.0040</a>
50	18	–	–	34	–	17	–	–	–	181	<a href="#">24661.0050</a>
63	20	–	–	42	–	21	–	–	–	319	<a href="#">24661.0063</a>
<b>cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4</b>											
32	12	M 6	6,4	–	20	–	–	–	10	52	<a href="#">24661.0332</a>
40	14	M 8	8,4	–	25	–	–	–	13	75	<a href="#">24661.0340</a>
50	18	M10	10,5	–	32	–	–	–	16	149	<a href="#">24661.0350</a>
63	20	M12	13,0	–	40	–	–	–	20	279	<a href="#">24661.0363</a>
<b>cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5</b>											
32	12	M 6	–	–	20	–	–	12	–	53	<a href="#">24661.0432</a>
40	14	M 8	–	–	25	–	–	15	–	77	<a href="#">24661.0440</a>
50	18	M10	–	–	32	–	–	18	–	158	<a href="#">24661.0450</a>
63	20	M12	–	–	40	–	–	22	–	296	<a href="#">24661.0463</a>

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.