

Șuruburi pt. mâner stea • Oțel inoxidabil EH 24690.



Descrierea produsului

Material

Mâner

- Oțel inoxidabil 1.4301, sablare mată

Șurub


- Oțel inoxidabil 1.4301

Mai multe informații

Note

Mâner: Tablă trasă din otel. **Butuc:** sudat cap la cap.


Desen



Informații comandă

d ₁	d ₂	l	Dimensiuni			[g]	Ref. Nr.
			d ₃	h ₁ ~	h ₂ ~		
			[mm]				
40	M 8	20	14	24,0	12,0	50	24690.0140
40	M 8	30	14	24,0	12,0	55	24690.0142
40	M 8	40	14	24,0	12,0	57	24690.0144
50	M10	20	18	30,0	16,5	95	24690.0150
50	M10	30	18	30,0	16,5	97	24690.0152
50	M10	40	18	30,0	16,5	102	24690.0154
60	M12	30	20	37,5	20,0	155	24690.0160
60	M12	40	20	37,5	20,0	162	24690.0162
60	M12	50	20	37,5	20,0	169	24690.0164

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.