

## Mânere tip stea • oțel inoxidabil, material plin

### EH 24690.



#### Descrierea produsului

Execuție fără reținere a impurităților. Pentru toate aplicațiile cu cerințe igienice ridicate (de ex. industria alimentară).

#### Material

##### Mâner

- Oțel inoxidabil 1.4305, sablare mată

#### Desen





Figura 1




Figura 2




Figura 3

#### Informații comandă

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> h7	d <sub>3</sub>	Dimensiuni					[g]	Ref. Nr.
			d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>		
[mm]									
<b>cu gaură înfundată, netedă – figura 1</b>									
40	8	–	18	30,5	15	12	–	131	<a href="#">24690.0643</a>
50	10	–	21	34,0	17	15	–	223	<a href="#">24690.0653</a>
60	12	–	25	39,0	18	18	–	388	<a href="#">24690.0663</a>
<b>cu filet interior, găurit – figura 2</b>									
40	–	<b>M 8</b>	18	30,5	15	–	13	140	<a href="#">24690.0644</a>
50	–	<b>M10</b>	21	34,0	17	–	16	216	<a href="#">24690.0654</a>
60	–	<b>M12</b>	25	39,0	18	–	20	362	<a href="#">24690.0664</a>
<b>cu gaură înfundată filetată – figura 3</b>									
40	–	<b>M 6</b>	18	30,5	15	12	–	134	<a href="#">24690.0645</a>
40	–	<b>M 8</b>	18	30,5	15	12	–	132	<a href="#">24690.0646</a>
50	–	<b>M 8</b>	21	34,0	17	15	–	226	<a href="#">24690.0655</a>
50	–	<b>M10</b>	21	34,0	17	15	–	270	<a href="#">24690.0656</a>
60	–	<b>M10</b>	25	39,0	18	18	–	395	<a href="#">24690.0665</a>
60	–	<b>M12</b>	25	39,0	18	18	–	384	<a href="#">24690.0666</a>

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.