

Șuruburi cu manetă palmiformă • similar cu DIN 6335, oțel inoxidabil EH 24731.



Descrierea produsului

Aceste șuruburi cu manetă palmiformă sunt fabricate conform DIN 6335, dar în versiunea fără muchii murdare. Acest lucru le face potrivite pentru aplicații unde sunt restricții înalte de igienă.

Material


Mâner

- oțel inoxidabil, sablat mat

Șurub

- Oțel inoxidabil 1.4305

Desen



Informații comandă

d ₁	d ₂	Dimensiuni				[g]	Ref. Nr.
		l	d ₃	h ₁	h ₂		
		[mm]					
40	M 8	20	14	25	13	76	24731.0005
40	M 8	25	14	25	13	70	24731.0010
40	M 8	30	14	25	13	70	24731.0015
40	M 8	40	14	25	13	82	24731.0020
50	M10	20	18	32	18	135	24731.0025
50	M10	25	18	32	18	138	24731.0030
50	M10	30	18	32	18	138	24731.0035
50	M10	45	18	32	18	160	24731.0040
50	M10	55	18	32	18	149	24731.0045
63	M12	30	20	40	23	249	24731.0050
63	M12	40	20	40	23	240	24731.0055
63	M12	50	20	40	23	250	24731.0060

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.