

Șuruburi cu manetă palmiformă • similar cu DIN 6335, oțel inoxidabil A4 EH 24731.



Descrierea produsului

Aceste șuruburi cu manetă palmiformă sunt fabricate conform DIN 6335, dar în versiunea fără muchii murdare. Acest lucru le face potrivite pentru aplicații unde sunt restricții înalte de igienă. Varianta din oțel inoxidabil A4 asigură o protecție maximă împotriva coroziunii

Material


Mâner

- Oțel inoxidabil A4, lustruit

Șurub

- Oțel inoxidabil A4

Desen



Informații comandă

d ₁	d ₂	Dimensiuni				[g]	Ref. Nr.
		l	d ₃	h ₁	h ₂		
[mm]							
40	M 8	20	14	25	13	73	24731.0105
40	M 8	25	14	25	13	75	24731.0110
40	M 8	30	14	25	13	76	24731.0115
40	M 8	40	14	25	13	80	24731.0120
50	M10	20	18	32	18	132	24731.0125
50	M10	25	18	32	18	136	24731.0130
50	M10	30	18	32	18	137	24731.0135
50	M10	45	18	32	18	144	24731.0140
50	M10	55	18	32	18	152	24731.0145
63	M12	30	20	40	23	248	24731.0150
63	M12	40	20	40	23	256	24731.0155
63	M12	50	20	40	23	263	24731.0160

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.