

Elemente de ajustare a înălțimii

EH 25120.




Descrierea produsului

Pentru aducerea la nivel a mașinilor și instalațiilor.
Pentru ajustarea verticală, elementele de ajustare sunt fixate cu un filet cu pas fin. Toate elementele au un orificiu transversal pentru scopuri de fixare. Un blocator deșurubabil servește ca și limitator de înălțime pentru ajustarea înălțimii maxime.

Material

- Oțel tratat termic, zincare prin galvanizare, cromat



Desen



Informații comandă

d ₁	d ₂	Dimensiuni d ₃ [mm]	l ₁ ~	l ₂ ~	Cursă l ₃ ~ [mm]	Pentru șurub [mm]	Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]	Capacitatea de încărcare max. [kN]	 [g]	Ref. Nr.
6,6	25	M15 x 1	15	19	4	M 6	40	30,7	42	25120.0006
6,6	32	M20 x 1	18	23	5	M 6	65	55,7	95	25120.0012
9,0	32	M20 x 1	18	23	5	M 8	65	48,0	86	25120.0014
11,0	32	M20 x 1	18	23	5	M10	65	37,9	79	25120.0016
11,0	45	M30 x 1,5	22	29	7	M10	120	92,9	210	25120.0022
13,5	45	M30 x 1,5	22	29	7	M12	120	80,4	202	25120.0024
17,5	45	M30 x 1,5	22	29	7	M16	120	45,5	219	25120.0026
17,5	58	M40 x 1,5	28	37	9	M16	210	136,0	450	25120.0032
22,0	58	M40 x 1,5	28	37	9	M20	210	90,0	392	25120.0034
26,0	58	M40 x 1,5	28	37	9	M24	210	37,0	364	25120.0036
22,0	70	M50 x 1,5	33	43	10	M20	330	210,0	773	25120.0042
26,0	70	M50 x 1,5	33	43	10	M24	330	157,0	748	25120.0044
33,0	70	M50 x 1,5	33	43	10	M30	330	53,0	640	25120.0046

Accesorii

	Pentru element de nivelare mărimea d ₂ [mm]	Dimensiuni cheie seceră DIN 1810, forma A [mm]	 [g]	Ref. Nr.
cheie tip seceră pentru ajustare verticală				
	25	25 – 28	45	25120.0981
	32	30 – 32	46	25120.0982
	45	45 – 50	156	25120.0983
	58	58 – 62	250	25120.0984
	70	68 – 75	253	25120.0985

Exemplu de aplicație



Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.