

Ciocane SIMPLEX cu capete moi, de la 50 la 40 • TPE-moale; cu carcasă din fontă și mâner din lemn de înaltă calitate EH 3001.



Descrierea produsului

La acest ciocan cu cap moale SIMPLEX din seria 3001 sunt montate capete speciale D50mm în carcasa D40mm. Suprafețele de impact supradimensionate permit o protecție maximă pentru prelucrarea delicată a pieselor cu suprafețe sensibile.

Acest model este dotat cu capul TPE-moale albastru (3201.051) pe ambele părți. Acesta este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convențional, el nu lasă nicio abraziune neagră.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Fetele ciocanului asigură o protecție maximă pentru piese cu suprafețe sensibile.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete moi TPE-moale pe ambele părți (albastru, moi, fără abraziune, cu amortizare puternică).
- Suprafețele de impact supradimensionate D50mm sunt montate în carcasa D40mm: protecție maximă pentru prelucrarea suprafețelor sensibile.
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.

Domeniul de aplicații

Poziționarea și ajustarea pieselor ușoare / fragile, prototipuri, asamblarea de mobilă, placare, montajul racordurilor în condiții speciale, tapiterie / pielari, baterea mobilierelor tapițate, deblocarea clemelor

Material

Mâner

- Lemn

Insertii

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Lungime	Lățime	Înălțime	Dimensiuni			GTIN	ecl@ss 10.1	Ref. Nr. ¹⁾
				Lungime x Lățime x Înălțime	[mm]	[g]			
50	120	330	330 x 120 x 50		680	4030618305552	21-04-09-16	3001.051	

¹⁾ Insertiile speciale de Ø50 se montează în carcase de Ø40 la aceste ciocane

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.