

Ciocane SIMPLEX cu capete moi, de la 50 la 40 • Superplastic; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate EH 3007.



Descrierea produsului

La acest ciocan cu capete moi SIMPLEX din seria 3007 sunt montate capete speciale D50mm în carcasa D40mm. Suprafețele de impact supradimensionate permit o protecție maximă pentru prelucrarea delicată a pieselor cu suprafețe sensibile.

Acest model este dotat cu inserții din superplastic (3207.051) pe ambele părți. Acest lider de vânzări Halder este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru vă ajută să economisiți bani.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete de superplastic pe ambele părți (albe, cu duritate medie, foarte rezistente).
- Suprafețele de impact supradimensionate D50mm sunt montate în carcasa D40mm: protecție maximă pentru prelucrarea suprafețelor sensibile.
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.

Domeniul de aplicații

Poziționarea și ajustarea pieselor ușoare / fragile, prototipuri, asamblarea de mobilă, placare, montajul racordurilor în condiții speciale, tapiterie / pielari, baterea mobilierelor tapițate, deblocarea clemelor

Material

Mâner

- Lemn

Inserții

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	A	B	Dimensiuni	Pondere	GTIN	ecl@ss 10.1	Ref. Nr. ¹⁾
			Lungime x Lățime x Înălțime [mm]				
50	120	330	330 x 110 x 50	680	4030618305569	21-04-09-16	3007.051

¹⁾ Inserțiile speciale de Ø50 se montează în carcase de Ø40 la aceste ciocane

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.