

Topor spintecare SIMPLEX • cu canale, carcasă din fontă și mâner hickory EH 3007.



Descrierea produsului

Topoarele de despicat SIMPLEX de la Halder combină două unelte într-una, un topor de despicat și un ciocan cu cap moale de calitate profesională absolută, oferind astfel posibilitatea de economisire considerabilă a costurilor comparativ cu achiziția individuală.

Calitatea înaltă a produsului este atestată de Consiliul de administrație pentru munca forestieră și tehnologia pădurilor (KWF).

Lama de topor forjată și călită este șlefuită și lustruită. Barele de pană optimizate cresc efectul de despicare și împiedică înțepenirea în lemn, făcând acest design ideal pentru despicarea lemnului de esență tare. Protecția din piele protejează împotriva accidentării în timpul transportului.

Insertia din superplastic cu D50mm este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent. Prin utilizarea acestei părți cu cap moale pentru lucrul cu pene, riscul de rănire cauzat de așchii metalice este evitat complet iar penele din plastic și din aluminiu au o durată de viață semnificativ mai lungă.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă din lemn Hickory cu fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică. Greutatea totală este de 2,840g.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Caracteristicile produsului:

- 2 unelte în 1: Topor de despicat plus ciocan cu cap moale, o reducere semnificativă a costurilor în comparație cu achiziția individuală.
- Lama de topor forjată cu bare de pană este ideală pentru despicarea lemnului de esență tare.
- Nu există niciun pericol de rănire prin așchii metalice atunci când lucrați cu pene datorită capului de superplastic de D50mm (alb, duritate medie, foarte rezistent).
- Durată de viață semnificativ mai lungă a penelor din plastic și aluminiu.
- Baterea menajantă a țărășilor de lemn.
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică.
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Incl. protecție pentru lamă din piele.
- Greutatea totală 2,840g.

Domeniul de aplicații

Despicarea lemnului tare

Material

Mâner

- Hickory

Insertia 1

- Lama toporului forjată și călită, grinduită și șlefuită
- include locaș din plastic
- include piele de protecție anti-tăiere

Insertia 2

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

Carcasă

- Fontă

Asamblare

La toporul de despicat SIMPLEX poate fi montat doar capul din superplastic 3207.050. Lama toporului 3210.751 trebuie să fie montată în carcasa din fontă 3011.750!

Mai multe informații

Produse asociate

- Topor spintecare SIMPLEX, formă subțire, carcasă din fontă și mâner hickory
- Teacă SIMPLEX din plastic, pentru topor SIMPLIX
- Protecție anti-tăiere SIMPLEX, pentru topor SIMPLIX

Informații comandă

Ø	Dimensiuni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	[mm]	[mm]	[mm]					
50	210	765	100	2840	4030618310242	EAA616c009	21-04-19-01	3007.751

Exemplu de aplicație





Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.