

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Metal moale; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate EH 3009.



### Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3009 este dotat cu capul din metal moale pe ambele părți.

Capul de impact de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu și este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm, de asemenea și ca baros (3009.081).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu capete din metal moale pe ambele părți (argintii, tari, insensibile la căldură).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm, în plus și ca baros.

### Domeniul de aplicații

Impact puternic, lucrări de îndreptare, construcția de matrițe, construcția de fabrici, asamblare, lucrări de reparații și întreținere

### Material

#### Mâner

- Lemn

#### Insertii

- Metal moale, argintiu
- dur
- Rezistent la temperatură

#### Carcasă

- Fontă

### Informații comandă

Ø			Dimensiuni			GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
			Lungime x Lățime x Înălțime						
			[mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30		400	4030618300274	AAA905c002	21-04-09-16	3009.030
40	115	325	325 x 115 x 40		750	4030618300281	AAA905c002	21-04-09-16	3009.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1380	4030618300298	AAA905c002	21-04-09-16	3009.050
60	150	405	405 x 150 x 60		1950	4030618300304	AAA905c002	21-04-09-16	3009.060
80	175	490	490 x 175 x 80		3860	4030618300311	AAA905c002	21-04-09-16	3009.080

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.