

Ciocane SIMPLEX cu capete moi · Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / TPE-moale; cu carcasa din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate

EH 3012.



Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX din seria 3012 are combinația de capete TPE-moale / compozit din cauciuc. Inserția TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adevarat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convențional, el nu lasă nicio abraziune neagră.

Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu duritate medie cu picior de susținere (3202.260) asigură faptul că ciocanul stă în siguranță pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică și mai menajantă pentru spate. Amestecul de cauciuc consacrat prezintă o uzură foarte scăzută, amortizare la impact, fiind mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcută de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului intelligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economiști bani, ci menajează și resursele.

Acest model este disponibil la dimensiunile D60mm și D80mm. Modelul cu D80mm este disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3012.282).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan SIMPLEX cu combinația de capete TPE-moale (albastru, moale, fără abraziune) / cauciuc cu picior de susținere (3202.2) pentru lucrul cu menajarea spatelui și mai puțină aplecare.
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcută de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil la dimensiunea D60mm și D80mm.
- Modelul cu D80mm este disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3012.282).

Domeniul de aplicații

Grădinărit și paisagistică, pavaje, montare gresie

Acest ciocan are inserții speciale model "Stand-Up" care sunt încorporate în carcasa.

Material

Mai multe informații

Mâner

- Lemn

Produse asociate

- Ciocane SIMPLEX cu capete moi, TPE-moale / cauciuc compozit; cu carcasa din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate

Inserția 1

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

Inserția 2

- Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni			Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	GTIN	profici@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	—	—	—					
60	150	405	—	405 x 150 x 60	1500	4030618311089	AAA905c002	21-04-09-16 3012.260
80	175	490	—	490 x 175 x 80	2855	4030618312390	AAA905c002	21-04-09-16 3012.280

Exemplu de aplicatie



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.