

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / TPE-moale; cu carcasă din fontă și coadă foarte scurtă din lemn de înaltă calitate EH 3012.



### Descrierea produsului

Acest ciocan cu cap moale SIMPLEX are o coadă foarte scurtă. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului - de exemplu, la lucrări de pavare.

Ciocanul SIMPLEX din seria 3012 are combinația de capete TPE-moale / compoziție din cauciuc. Inserția TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convențional, el nu lasă nicio abraziune neagră.

Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu duritate medie cu picior de susținere (3202.260) asigură faptul că ciocanul stă în siguranță pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică și mai menajantă pentru spate. Amestecul de cauciuc consacrat prezintă o uzură foarte scăzută, amortizare la impact, ținând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă din lemn foarte scurtă, de înaltă calitate, amortizatoare a vibrațiilor, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de apucare și, prin urmare, este rezistentă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan SIMPLEX D80mm cu combinația de capete TPE-moale (albastru, moale, fără abraziune) / cauciuc cu picior de susținere (3202.260) pentru lucrul cu menajarea spatelui și mai puțină aplecare.
- Coadă extrem de scurtă, nicio lovire a capătului mânerului.
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie)
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.

### Domeniul de aplicații

Grădinărit și peisagistică, pavaje, montare gresie

### Material

#### Mâner

- Lemn

#### Inserția 1

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

#### Inserția 2

- Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

#### Carcasă

- Fontă

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	Model mâner	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	—	—							
80	175	325	325 x 175 x 80	foarte scurt	2755	4030618312956	AAA905c002	21-04-09-16	3012.282

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.