

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-moale / TPE-mediu; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate EH 3013.



### Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX din seria 3013 are combinația de capete TPE-moale / TPE-mediu. Ambele capete sunt elastomeri termoplastici și nu lasă nicio abraziune color; nu mai rămâne nicio urmă de abraziune neagră nedorită în comparație cu ciocanele de cauciuc convenționale. Inserția TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Inserția TPE-mediu gri de duritate medie (seria 3203) permite o forță de impact mai ridicată comparativ cu cea a capului din compoziție de cauciuc (seria 3202). Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm. Modelul cu D60mm și D80mm este disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3013.062, 3013.082).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete TPE-moale (albastru, moale, fără abraziune) / TPE-Mediu (gri, duritate medie, fără abraziune).
- Carcasă din fontă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm.
- D60mm și D80mm disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3013.062, 3013.082).

### Domeniul de aplicații

Lucrări cu piatră naturală, zidărie și construcții de scări, amenajări interioare, asamblarea de mobilă, producția de ferestre și uși dulgherie, montarea pereților prefabricați, poziționarea grinzilor

### Material

#### Mâner

- Lemn

#### Inserția 1

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

#### Inserția 2

- TPE-mediu, gri
- Nu lasă urme
- Medium tare

#### Carcasă

- Fontă

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
30	90	295	295 x 90 x 30	340	4030618300601	AAA905c002	21-04-09-16	3013.030
40	115	325	325 x 115 x 40	620	4030618300618	AAA905c002	21-04-09-16	3013.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1060	4030618300625	AAA905c002	21-04-09-16	3013.050
60	145	405	405 x 150 x 60	1420	4030618300632	AAA905c002	21-04-09-16	3013.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2760	4030618312307	AAA905c002	21-04-09-16	3013.080

Exemplu de aplicație









## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.