

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-mediu / cauciuc compozit; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate

EH 3023.



Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3023 are combinația de capete TPE-mid / compoziție din cauciuc.

Capul din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact și inodor, ține mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Capul gri TPE-mid (seria 3203) permite o forță de impact comparabilă cu cea a capului din cauciuc negru. Însă nu rămâne nicio urmă de abraziune neagră.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Acest model este de la dimensiunea D30mm la D80mm și la dimensiunile D60mm și D80mm și cu cap de cauciuc cu picior de susținere. Modelul D60mm și D80mm este disponibil și cu un coadă extrem de scurtă (3023.062, 3023.082).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete TPE-mid (gri, duritate medie, fără abraziune) / compoziție de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil la dimensiunile D30mm și D80mm și la dimensiunile D60mm și D80mm cu cap de cauciuc cu picior de susținere.
- D60mm și D80mm disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3023.062, 3023.082).

Domeniul de aplicații

Grădinarit și peisagistică, pavaje, zidărie și construcții de scări, lucrări cu piatră naturală

Material

Mâner

- Lemn

Insertia 1

- TPE-mediu, gri
- Nu lasă urme
- Medium tare

Insertia 2

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
30	90	295	295 x 90 x 30	340	4030618302308	AAA905c002	21-04-09-16	3023.030
40	115	325	325 x 115 x 40	630	4030618304531	AAA905c002	21-04-09-16	3023.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1140	4030618304548	AAA905c002	21-04-09-16	3023.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1540	4030618302315	AAA905c002	21-04-09-16	3023.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2820	4030618312321	AAA905c002	21-04-09-16	3023.080

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.