

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / Plastic; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate EH 3026.



Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX D60mm, cu combinația de capete compoziție de cauciuc / plastic, este unul din cele mai bine vândute produse Halder, fiind acum dezvoltat în continuare: Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu picior de susținere (3202.260) asigură faptul că ciocanul stă în siguranță pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică și mai menajantă pentru spate. Amestecul de cauciuc consacrat prezintă o uzură foarte scăzută, amortizare la impact și este inodor, ținând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Insertia din plastic roșu (seria 3206) este tare și în plus rezistent la ulei și grăsimi. Această combinație de capete acoperă un spectru larg de aplicații.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă la dimensiunea D60mm. De asemenea și ca baros (3026.261).

Caracteristicile produsului:

- Dezvoltare în continuare a produsului celui mai bine vândut de la Halder: Capul din cauciuc cu picior de susținere (3202.260) asigură o muncă cu menajarea spatelui și mai puțină aplecare.
- Ciocanul SIMPLEX cu combinația de capete din compoziție de cauciuc cu picior de susținere (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / plastic (roșu, tare, rezistent la ulei și grăsimi).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil la dimensiunea D60mm, în plus și ca baros (3026.061).
- Cel mai bine vândut produs Halder pentru o gamă largă de aplicații.

Domeniul de aplicații

Asamblare și reparații în industria de automobile și camioane îndepărtare surplusuri, lucrări de mentenanță, construcția de schele, construcția de corturi

Acest ciocan are inserții speciale model "Stand-Up" care sunt încorporate în carcasă.

Material

Mâner

- Lemn

Insertia 1

- Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Insertia 2

- Plastic, roșu
- dur
- Rezistent la ulei și grăsimi
- Universal

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Lungime	Lățime	Înălțime	Dimensiuni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
				Lungime x Lățime x Înălțime						
				[mm]						
60	150	405	405 x 150 x 60			1530	4030618311102	AAA905c002	21-04-09-16	3026.260

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.