

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cauciuc compozit / superplastic; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate EH 3027.



### Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3027 cu combinația de capete compoziție de cauciuc / superplastic este un însoțitor indispensabil pentru multe aplicații și cea mai vândută variantă de la Halder.

Inserția din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact și inodor, ține mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Inserția din superplastic (seria 3207) permite o forță de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Acest model este disponibil la dimensiunile D30mm până la D80mm, și ca baros (3027.081, 3027.100) și D60mm și D80mm cu cap de cauciuc cu picior de susținere. Modelul cu D60mm și D80mm este disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3027.062, 3027.082).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan SIMPLEX cu combinația de capete din compoziție de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele
- Acest model este de la dimensiunea D30mm la D80mm și la dimensiunile D60mm și D80mm și cu cap de cauciuc cu picior de susținere și ca baros.
- Modelul D60mm și D80mm este disponibil și cu un coadă extrem de scurtă (Art. 3027.062, 3027.082).
- Liderul de vânzări de la Halder.

### Domeniul de aplicații

Grădinărit și peisagistică, pavaje, montare borduri, construcția de schele, construcția de corturi, lucrări de dulgherie, construcții garduri, montarea sarpantelor

### Material

#### Mâner

- Lemn

#### Inserția 1

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

#### Inserția 2

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

#### Carcasă

- Fontă

## Informații comandă

Ø			Dimensiuni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
			Lungime x Lățime x Înălțime [mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30		335	4030618300687	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3027.030</a>
40	115	325	325 x 115 x 40		635	4030618300694	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3027.040</a>
50	135	370	370 x 135 x 50		1105	4030618300700	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3027.050</a>
60	150	405	405 x 150 x 60		1510	4030618300717	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3027.060</a>
80	175	490	490 x 175 x 80		2770	4030618300724	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3027.080</a>

## Exemplu de aplicație











## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.