

## Ciocane de forjă SIMPLEX · Cauciuc compozit cu "Stand-Up" / superplastic; cu carcasă din fontă și coadă din lemn Hickory EH 3027.



### Descrierea produsului

Ciocanul cu capete moi SIMPLEX D60mm și D80mm cu combinația de capete din cauciuc compozit / superplastic este un însoțitor indispensabil pentru o varietate de aplicații. Acest produs lider de vânzări al firmei Halder a fost acum dezvoltat în continuare:

Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu "Stand-Up" (3202.2) asigură faptul că ciocanul stă în siguranță pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică și mai menajantă pentru spate. Amestecul de cauciuc consacrat prezintă o uzură foarte scăzută, amortizare la impact și este inodor, ținând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Insertia din superplastic (seria 3207) permite o forță de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent.

Coadă din lemn Hickory cu lungimea de 70cm permite apucarea comodă a ciocanului din picioare.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă la dimensiunea D60mm și D80mm. De asemenea cu coadă scurtă.

Caracteristicile produsului:

- Dezvoltare în continuare a produsului celui mai bine vândut de la Halder: Capul din cauciuc cu picior de susținere (3202.2) împreună cu coada cu lungimea de 70cm asigură o muncă cu menajarea spatelui și mai puțină aplecare.
- Ciocanul SIMPLEX cu combinația de capete din compoziție de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent).
- Coadă Hickory cu lungimea de 70cm permite apucarea comodă din picioare
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil la dimensiunile D60mm și D80mm. De asemenea cu coadă scurtă.

### Domeniul de aplicații

Grădinărit și peisagistică, montare borduri, montarea pietrelor în formă de I, zidărie și construcții de scări, construcții garduri, orientarea icurilor din oțel, construcția de schele, construcția de corturi, lucrări de dulgherie, construcția de case din prefabricate

Acest ciocan are inserții speciale model "Stand-Up" care sunt încorporate în carcasă.

### Material

#### Mâner

- Hickory

#### Insertia 1

- Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

#### Insertia 2

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

#### Carcasă

- Fontă

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	Ref. Nr.
60	150	780	780 x 150 x 60	1900	4030618311164	AAA938c002	3027.261
80	175	800	800 x 175 x 80	3220	4030618312444	AAA938c002	3027.281

Exemplu de aplicație





## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.