

Ciocane de forjă SIMPLEX · Cauciuc compozit / nailon; cu carcasă din fontă și coadă din lemn Hickory EH 3028.



Descrierea produsului

Ciocanul de forjă SIMPLEX din seria 3028 cu combinația de capete din cauciuc / nylon acoperă o gamă largă de aplicații și, prin urmare, este utilizat pe scară largă în industria prelucrării metalelor.

Inserția din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact și inodor, ține mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Inserția din nylon (seria 3208) oferă proprietăți de impact remarcabile și garantează o rezistență maximă la o durabilitate foarte ridicată. El este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent și nu se ciobește nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei și grăsimi.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Acest ciocan este disponibil la D80mm cu o greutate totală de 3.470g și o lungime totală de 800mm cu cap de cauciuc cu picior de susținere (3028.281).

Caracteristicile produsului:

- Baros SIMPLEX cu combinația de capete din compoziție de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / nylon (alb, tare, foarte rezistent la uzură, fără așchieră chiar și la temperaturi negative, rezistent la ulei și grăsimi).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn Hickory cu fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică.
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil în D80mm (greutatea totală 3.470g) cu cap de cauciuc cu picior de susținere.

Domeniul de aplicații

Asamblarea pieselor cu muchii ascuțite, asamblarea carcaselor, construcția de fabrici, construcția de hale, construcții metalice, construcția de expoziții, lucrări de mentenanță și reparații

Material

Mâner

- Hickory

Inserția 1

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Inserția 2

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri (chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	—	—						
80	175	800	800 x 175 x 80	3470	4030618302322	AAA938c002	21-04-09-20	3028.081

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.