

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / Nailon; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate EH 3028.



Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX D60mm și D80mm cu combinația de capete din cauciuc / nylon acoperă o gamă largă de aplicații și, prin urmare, este utilizat pe scară largă în industria prelucrării metalelor. Acest produs lider de vânzări al firmei Halder a fost acum dezvoltat în continuare:

Forma ingenioasă a inserției de cauciuc cu picior de susținere (3202.2) asigură faptul că ciocanul stă în siguranță pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică și mai menajantă pentru spate. Amestecul de cauciuc consacrat prezintă o uzură foarte scăzută, amortizare la impact și este inodor, ținând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Inserția din nylon (seria 3208) oferă proprietăți de impact remarcabile și garantează o rezistență maximă la o durabilitate extrem de ridicată. El este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent și nu se ciobește nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei și grăsimi.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Disponibil la dimensiunile D60mm și D80mm, și ca baros. Modelul cu D80mm este disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3028.282).

Caracteristicile produsului:

- Dezvoltare în continuare a produsului celui mai bine vândut de la Halder: Capul din cauciuc cu picior de susținere (3202.2) asigură o muncă cu menajarea spatelui și mai puțină aplecare.
- Ciocanul SIMPLEX cu combinația de capete din compoziție de cauciuc cu picior de susținere (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / nylon (alb, tare, foarte rezistent la uzură, fără așchiere chiar și la temperaturi negative, rezistent la ulei și grăsimi).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil la dimensiunile D60mm și D80mm, și ca baros.
- D80mm disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3028.282).
- Liderul de vânzări de la Halder.

Domeniul de aplicații

Asamblarea pieselor cu muchii ascuțite, asamblarea carcaselor, construcția de fabrici, construcția de hale, construcții metalice, construcția de expoziții, lucrări de mentenanță și reparații

Acest ciocan are inserții speciale model "Stand-Up" care sunt încorporate în carcasă.

Material

Mâner

- Lemn

Inserția 1

- Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută




Inserția 2

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri (chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
								
60	150	405	405 x 150 x 60	1550	4030618311126	AAA905c002	21-04-09-16	3028.260
80	175	490	490 x 175 x 80	2930	4030618312413	AAA905c002	21-04-09-16	3028.280

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.