

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / Metal moale; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate EH 3029.



Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX din seria 3029 are combinația de capete compoziție din cauciuc / metal moale.
Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu picior de susținere (3202.2) asigură faptul că ciocanul stă în siguranță pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică și mai menajantă pentru spate. Amestecul de cauciuc consacrat prezintă o uzură foarte scăzută, amortizare la impact și este inodor, ținând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Insertia din metal moale de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu și este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă la dimensiunea D60mm și D80mm. Modelul cu D80mm este disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3029.282).

Caracteristicile produsului:

- Cap din cauciuc cu picior de susținere (3202.2) asigură o muncă cu menajarea spatelui și mai puțină aplecare.
- Ciocanul cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete din compoziție de cauciuc cu picior de susținere (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / metal moale (argintiu, tare, insensibil la căldură)
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil la dimensiunile D60mm și D80mm.
- Modelul cu D80mm este disponibil și cu o coadă foarte scurtă (3029.282).
- Capul din metal moale este fabricat din aluminiu și înlocuiește ciocanele de plumb convenționale.

Domeniul de aplicații

Grădinărit și peisagistică, pavaje, montare borduri, zidărie și construcții scări, schele și construcții de corturi, lucrări de îndreptare, construcții de matrice, construcții de instalații, construcții din prefabricate, lucrări de tâmplărie, cadru de acoperiș, asamblare și lucrări de reparații în sectorul automobilelor și camioanelor, construcții de garduri, întreținere, reparații

Acest ciocan are inserții speciale model "Stand-Up" care sunt încorporate în carcasă.

Material

Mâner

- Lemn

Insertia 1

- Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută




Insertia 2

- Metal moale, argintiu
- dur
- Rezistent la temperatură

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

| Ø | Dimensiuni | | Lungime x Lățime x Înălțime [mm] |  [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Ref. Nr. |
|----|---|---|-------------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|----------|
| |  |  | | | | | | |
| 60 | 150 | 405 | 405 x 150 x 60 | 1830 | 4030618311133 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3029.260 |
| 80 | 175 | 490 | 490 x 175 x 80 | 3550 | 4030618312420 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3029.280 |

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.