

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cauciuc compozit / metal moale; cu carcă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate

EH 3029.



### Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX din seria 3029 are combinația de capete compozitie din cauciuc / metal moale.

Insertia din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact și inodor, ține mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Insertia din metal moale de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu și este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului intelligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiti bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm, iar la dimensiunea D60mm și D80mm cu cap de cauciuc cu picior de susținere.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan SIMPLEX cu combinația de capete din compozitie de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / metal moale (argintiu, tare, insensibil la căldură).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm, iar la dimensiunea D60mm și D80mm cu cap de cauciuc cu picior de susținere.
- Capul din metal moale este fabricat din aluminiu și înlocuiește ciocanele de plumb convenționale.

### Domeniul de aplicații

Grădinărit și paisagistică, pavaje, montare borduri, zidărie și construcții scări, schele și construcții de corturi, lucrări de îndreptare, construcții de matrițe, construcții de instalații, construcții din prefabricate, lucrări de tâmplărie, cadre de acoperiș, asamblare și lucrări de reparații în sectorul automobilelor și camioanelor, construcții de garduri, întreținere, reparații

### Material

#### Mâner

- Lemn

#### Insertia 1

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

#### Insertia 2

- Metal moale, argintiu
- dur
- Rezistent la temperatură

#### Carcasă

- Fontă

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	Lungime	x Lățime	x Înălțime				
30	90	295	295 x 90 x 30	375	4030618305682	AAA905c002	21-04-09-16 <b>3029.030</b>
40	115	325	325 x 115 x 40	700	4030618302339	AAA905c002	21-04-09-16 <b>3029.040</b>
50	135	370	370 x 135 x 50	1200	4030618302346	AAA905c002	21-04-09-16 <b>3029.050</b>
60	150	405	405 x 150 x 60	1800	4030618302353	AAA905c002	21-04-09-16 <b>3029.060</b>
80	175	490	490 x 175 x 80	3500	4030618304555	AAA905c002	21-04-09-16 <b>3029.080</b>

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.