

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-mediu / superplastic; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate EH 3037.



Descrierea produsului

Seria 3037 SIMPLEX dispune de combinația de capete TPE-mediu / superplastic. Capul gri TPE-mediu (seria 3203) permite o forță de impact comparabilă cu cea a capului din cauciuc negru. Însă nu rămâne nicio urmă de abraziune neagră nedorită. Capul din superplastic (seria 3207) permite o forță de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent. Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere. Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie. Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele. Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete TPE-mediu (gri, duritate medie, fără abraziune) / superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm.

Domeniul de aplicații

Montare gresie, lucrări cu piatră naturală, dulgherie, producția uși, asamblarea de mobilă

Material

Mâner

- Lemn

Insertia 1

- TPE-mediu, gri
- Nu lasă urme
- Medium tare

Insertia 2

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
30	90	295	295 x 90 x 30	332	4030618304593	AAA905c002	21-04-09-16	3037.030
40	115	325	325 x 115 x 40	607	4030618302377	AAA905c002	21-04-09-16	3037.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1105	4030618302384	AAA905c002	21-04-09-16	3037.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1465	4030618304609	AAA905c002	21-04-09-16	3037.060

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.