

## Ciocane de forjă SIMPLEX · Superplastic / nailon; cu carcasă din fontă și coadă din lemn Hickory EH 3078.



### Descrierea produsului

Barosul SIMPLEX din seria 3078 este dotat cu combinația de capete superplastic / nylon. Capul din superplastic (seria 3207) este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent.

Capul din nylon (seria 3208) oferă proprietăți de impact remarcabile și garantează o rezistență maximă la o durabilitate extrem de ridicată. El este realizat din material extrudat, extrem de omogen și nu se ciobește nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei și grăsimi. Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Acest baros este disponibil la D80mm cu o greutate totală de 3,300g și o lungime totală de 80cm.

Caracteristicile produsului:

- Baros SIMPLEX cu combinația de capete superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent) / nylon (alb, tare, foarte rezistent la uzură, fără așchiere chiar și la temperaturi negative, rezistent la ulei și grăsimi).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică.
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil în D80mm (greutatea totală 3.300g)

### Domeniul de aplicații

Impact foarte mare, ajustarea pieselor, asamblarea pieselor cu muchii ascuțite, asamblarea carcaselor, construcția de matrițe, construcția de fabrici, construcția de hale, construcții metalice, construcția de expoziții, tinichigerie, lucrări de mentenanță și reparații

### Material

#### Mâner

- Hickory

#### Insertia 1

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

#### Insertia 2

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri ( chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

#### Carcasă

- Fontă

### Informații comandă

Ø	175	800	Dimensiuni		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
			Lungime x Lățime x Înălțime	[mm]					
80	175	800	800 x 175 x 80		3319	4030618304678	AAA938c002	21-04-09-20	3078.081

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.