

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Nailon / Metal moale; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate EH 3089.



Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX din seria 3089 are combinația de capete nylon / metal moale. Inserția din nylon alb (seria 3208) oferă proprietăți de impact remarcabile și garantează o rezistență maximă la o durabilitate foarte ridicată. El este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent și nu se ciobește nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei și grăsimi.

Inserția din metal moale de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu și este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la D30mm până la D80mm precum și ca baros (3089.081).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan SIMPLEX cu combinația de capete nylon (alb, tare, foarte rezistent la uzură, fără așchiere chiar și la temperaturi negative, rezistent la ulei și grăsimi) / metal moale (argintiu, tare, insensibil la căldură).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm precum și ca baros (3089.081).
- Capul din metal moale este fabricat din aluminiu și înlocuiește ciocanele de plumb convenționale.

Domeniul de aplicații

Asamblare și reparații în industria de automobile și camioane, construcția de matrițe, construcția de fabrici, asamblarea carcaselor

Material

Mâner

- Lemn

Inserția 1

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri (chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

Inserția 2

- Metal moale, argintiu
- dur
- Rezistent la temperatură

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
30	90	295	295 x 90 x 30	360	4030618304708	AAA905c002	21-04-09-16	3089.030
40	115	325	325 x 115 x 40	680	4030618302643	AAA905c002	21-04-09-16	3089.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1265	4030618302650	AAA905c002	21-04-09-16	3089.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1730	4030618302667	AAA905c002	21-04-09-16	3089.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3460	4030618302674	AAA905c002	21-04-09-16	3089.080

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.