

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-mediu; cu carcasă din aluminiu și coadă din lemn de înaltă calitate EH 3103.



Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3103 este dotat cu capul TPE-mediu pe ambele părți. Acest cap gri de duritate medie (seria 3203) permite o forță de impact comparabilă cu cea a capului negru din compoziție de cauciuc (seria 3202). Însă nu rămâne nicio urmă de abraziune neagră.

Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur. În acest fel pot fi prelucrate materialele fragile.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete TPE-mid pe ambele părți (gri, cu duritate medie, fără abraziune).
- Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur (ideal pentru materialele fragile).
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Domeniul de aplicații

Pentru materiale pretențioase, grădinărit și peisagistică, lucrări cu piatră naturală, amenajări interioare, asamblarea de mobilă, montare gresie, pavaje, zidărie și construcții de scări, producția de ferestre și uși dulgherie

Material

Mâner

- Lemn

Insertii

- TPE-mediu, gri
- Nu lasă urme
- Medium tare

Carcasă

- Aluminiu Al

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
30	90	295	295 x 90 x 30	205	4030618300403	AAA905c002	21-04-09-16	3103.030
40	115	325	325 x 115 x 40	360	4030618300410	AAA905c002	21-04-09-16	3103.040
50	135	370	370 x 135 x 50	635	4030618300427	AAA905c002	21-04-09-16	3103.050
60	150	405	405 x 150 x 60	825	4030618300434	AAA905c002	21-04-09-16	3103.060

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.