

Ciocane SIMPLEX cu capete moi, de la 50 la 40 • Superplastic; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate EH 3107.



Descrierea produsului

La acest ciocan cu cap moale SIMPLEX sunt montate capete speciale D50mm în carcasa D40mm. Suprafețele de impact supradimensionate permit o protecție maximă pentru prelucrarea delicată a pieselor cu suprafețe sensibile. Seria 3107 este dotată cu capul din superplastic pe ambele părți.

Acest lider de vânzări Halder este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent.

Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur. În acest fel pot fi prelucrate materialele fragile. În plus, el transformă ciocanul într-o unealtă foarte ușoară, care este ușor de transportat.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Fețele ciocanului asigură o protecție maximă pentru piese cu suprafețe sensibile.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete de superplastic pe ambele părți (albe, cu duritate medie, foarte rezistente).
- Suprafețele de impact supradimensionate D50mm sunt montate în carcasa D40mm: protecție maximă pentru prelucrarea suprafețelor sensibile.
- Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur (ideal pentru materialele fragile).
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.

Domeniul de aplicații

Poziționarea și ajustarea pieselor ușoare / fragile, prototipuri, asamblarea de mobilă, placare, montajul racordurilor în condiții speciale, tapiterie / pielari, baterea mobilierelor tapițate, deblocarea clemelor

Material

Mâner

- Lemn

Insertii

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

Carcasă

- Aluminiu Al

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr. ¹⁾
	Ø	Lungime						
50	120	330	330 x 110 x 50	430	4030618305187	AAA905c002	21-04-09-16	3107.051

¹⁾ Insertiile speciale de Ø50 se montează în carcase de Ø40 la aceste ciocane

Exemplu de aplicație





Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.