

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Nailon; cu carcasă din aluminiu și coadă din lemn de înaltă calitate EH 3108.



### Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3108 este dotat cu capul de nylon pe ambele părți. Acest cap alb (seria 3208) oferă proprietăți de impact remarcabile și garantează o rezistență maximă la o durabilitate foarte ridicată. El este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent și nu se ciobește nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei și grăsimi.

Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur. În acest fel pot fi prelucrate materialele fragile.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu capete moi SIMPLEX, cu capete nailon pe ambele părți (albe, dur, nu se așchiază chiar și la temperaturi sub zero grade. rezistent la ulei și grăsimi).
- Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact (ideal pentru materialele fragile).
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (rezistentă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / înlocuite, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil de la mărimea D30mm până la D60mm.

### Domeniul de aplicații

Ajustarea pieselor, asamblarea pieselor cu muchii ascuțite, asamblarea carcaselor, construcția de matrițe, construcția de fabrici, construcția de hale, construcții metalice, construcția de expoziții, tinichigerie, lucrări de mentenanță și reparații

### Material

#### Mâner

- Lemn




#### Insertii

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri ( chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

#### Carcasă

- Aluminiu Al

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
								
30	90	295	295 x 90 x 30	215	4030618300526	AAA905c002	21-04-09-16	3108.030
40	115	325	325 x 115 x 40	395	4030618300533	AAA905c002	21-04-09-16	3108.040
50	135	370	370 x 135 x 50	720	4030618300540	AAA905c002	21-04-09-16	3108.050
60	150	405	405 x 150 x 60	930	4030618300557	AAA905c002	21-04-09-16	3108.060

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.