

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cauciuc compozit / superplastic; cu carcasă din aluminiu și coadă din lemn de înaltă calitate EH 3127.



Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX din seria 3127 are combinația de capete compoziție din cauciuc / superplastic.

Inserția din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact și inodor, ține mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Inserția din superplastic (seria 3207) permite o forță de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent.

Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur. În plus, el transformă ciocanul într-o unealtă foarte ușoară, care este ușor de transportat.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan SIMPLEX cu combinația de capete din compoziție de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent).
- Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur. Unealtă ușoară, ușor de transportat.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Domeniul de aplicații

Pentru baterea de către inspectori și evaluatori silvici a zonelor defecte suspectate

Material

Mâner

- Lemn

Inserția 1

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Inserția 2

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

Carcasă

- Aluminiu Al

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
30	90	295	295 x 90 x 30	200	4030618302766	AAA905c002	21-04-09-16	3127.030
40	115	325	325 x 115 x 40	370	4030618302773	AAA905c002	21-04-09-16	3127.040
50	135	370	370 x 135 x 50	680	4030618302780	AAA905c002	21-04-09-16	3127.050
60	150	405	405 x 150 x 60	950	4030618302797	AAA905c002	21-04-09-16	3127.060

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.