

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cauciuc compozit / nailon; cu carcasă din aluminiu și coadă din lemn de înaltă calitate EH 3128.



### Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3128 are combinația de capete compoziție de cauciuc / nylon.

Capul din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact și inodor, ține mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Capul din nylon (seria 3208) oferă proprietăți de impact remarcabile și garantează o rezistență maximă la o durabilitate extrem de ridicată. El este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent și nu se ciobește nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei și grăsimi.

Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur. În acest fel pot fi prelucrate materialele fragile. În plus, el transformă ciocanul într-o unealtă foarte ușoară, care este ușor de transportat.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete din compoziție de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / nylon (alb, tare, foarte rezistent la uzură, fără așchiere chiar și la temperaturi negative, rezistent la ulei și grăsimi).
- Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur (ideal pentru materialele fragile).
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

### Domeniul de aplicații

Lucrări de împachetare și îndoire, poziționarea și ajustarea pieselor ușoare / fragile, dulgherie, asamblarea de mobilă, lucrări la instalațiile sanitare

### Material

#### Mâner

- Lemn

#### Insertia 1

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută




#### Insertia 2

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri (chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

#### Carcasă

- Aluminiu Al

## Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
								
30	90	295	295 x 90 x 30	211	4030618305354	AAA905c002	21-04-09-16	3128.030
40	115	325	325 x 115 x 40	400	4030618305361	AAA905c002	21-04-09-16	3128.040
50	135	370	370 x 135 x 50	705	4030618305378	AAA905c002	21-04-09-16	3128.050
60	150	405	405 x 150 x 60	945	4030618305385	AAA905c002	21-04-09-16	3128.060

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.