

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Plastic / superplastic; cu carcasă din aluminiu și coadă din lemn de înaltă calitate EH 3167.



### Descrierea produsului

Seria 3167 SIMPLEX dispune de combinația de capete plastic / superplastic. Capul de plastic roșu (seria 3206) este tare și în plus rezistent la ulei și grăsimi. Capul din superplastic (seria 3207) este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen având astfel o uzură mult mai scăzută și fiind mai rezistent. Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur. În acest fel pot fi prelucrate materialele fragile. Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie. Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele. Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete plastic (roșu, tare, rezistent la ulei și grăsimi) / superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent).
- Carcasa extrem de ușoară din aluminiu cu manșon de protecție a cozii integrat permite utilizatorului să controleze bine forța de impact și să o determine singur (ideal pentru materialele fragile).
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

### Domeniul de aplicații

Poziționarea pieselor ușoare / fragile

### Material

#### Mâner

- Lemn

#### Insertia 1

- Plastic, roșu
- dur
- Rezistent la ulei și grăsimi
- Universal

#### Insertia 2

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

#### Carcasă

- Aluminiu Al

### Informații comandă

| Ø  | Dimensiuni |     | Lungime x Lățime x Înălțime<br>[mm] | [g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Ref. Nr. |
|----|------------|-----|-------------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    |            |     |                                     |     |               |                   |             |          |
| 30 | 90         | 295 | 295 x 90 x 30                       | 202 | 4030618305477 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3167.030 |
| 40 | 115        | 325 | 325 x 115 x 40                      | 380 | 4030618305484 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3167.040 |
| 50 | 135        | 370 | 370 x 135 x 50                      | 675 | 4030618305491 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3167.050 |
| 60 | 150        | 405 | 405 x 150 x 60                      | 895 | 4030618305507 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3167.060 |

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.