

Mâner Hickory MAXXCRAFT • pentru ciocan lăcătușerie MAXXCRAFT EH 3266.



Descrierea produsului

Material



- Mâner**
- Hickory

Mai multe informații

Note

Formă ergonomică, lăcuit, foarte robust

Informații comandă

adecvat pentru		Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
MaxxCraft 300	265	265 x 33,0 x 23,5	100	4030618303190	EAC428c022	21-04-91-06	3266.003
MaxxCraft 500	280	280 x 35,0 x 25,0	120	4030618303206	EAC428c022	21-04-91-06	3266.005
MaxxCraft 800	305	305 x 38,0 x 27,0	170	4030618303213	EAC428c022	21-04-91-06	3266.008
MaxxCraft 1000	310	310 x 38,5 x 27,5	180	4030618303220	EAC428c022	21-04-91-06	3266.010

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.