

Pachetul promoțional Dreamteam Maintenance • Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi cu coada ndin lemn hickory și ciocan BASEPLEX cu capete moi, acetat de celuloză / nailon EH 3366.



Descrierea produsului

Pachetul promoțional Halder DREAMTEAM MENTENANȚĂ vă oferta două ciocane ideale pentru lovirea metalelor și prelucrarea tablei. Nenumărate lucrări de reparații de pot realiza fără nici o problemă:

Cu ciocanul SUPERCRAFT fără recul de diametrul D40mm (Nr. Art. 3366.040), energia de impact este utilizată optim datorită reculului redus. Aceasta permite lovituri puternice cu protejarea articulațiilor și amortizare de zgomot. Pericolul așchilor metalice este complet eliminat. Inserțiile interschimbabile oferă calități remarcabile de impact și garantează o forță maximă cu o durabilitate unică. Mânerul din lemn hickory cu formă ergonomică, lăcuit și ultra stabil, are și efect de absorție a vibrațiilor.

Ciocanul BASEPLEX cu capete moi D30mm (Nr. Art. 3968.030) este un pic mai mic decat ciocanul SUPERCRAFT. Conține o combinație inserții din acetat de celuloză / nailon. Inserția roșie din acetat de celuloză este tare și este rezistentă la ulei și grăsimi. Inserția albă din nailon, este mai tare decât cea roșie din acetat de celuloză, și este mai rezistentă la uzură. Carcasa realizată din zinc turnat, este cu protecție de loviri greșite și este un suport tehnologii pentru inserții. Mânerul din lemn este ergonomic și lăcuit. Atât mânerul cat și inserțiile sunt înlocuibile. Pachetul cu 2 ciocane Halder recomandate pentru prelucrarea metalelor / îndoirea tablei:

- ciocanul fără recul SUPERCRAFT cu capete moi și mâner din lemn D40mm (Nr. Art. 3366.040).
 - Pentru lovituri puternice, amortizare de zgomot și prietenos cu articulațiile.
 - Fără pericol de a sării aschii metalice.
 - Inserții din nailon înlocuibile pentru forță maximă.
 - Mâner din lemn hickory lăcuit cu amortizare de vibrații, formă ergonomică.
 - Protecție pe mâner împotriva loviturilor ratate.

Ciocanul BASEPLEX cu capete moi D30mm (Nr. Art. 3968.030) cu combinația de inserții din acetat de celuloză (roșu, tare, rezistent la ulei și grăsimi) / nailon (alb, rezistent la uzură).

- Carcasa realizată din zinc turnat, este cu protecție pentru lovituri greșite și este un suport perfect pentru inserții.
- Mâner din lemn lăcuit, ergonomic.
- Inserțiile și mânerul sunt înlocuibile.

Domeniul de aplicații

Pentru lucrări de reparații și întreținere

Informații comandă

Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	Ref. Nr.
130 x 50 x 400	1100	4030618311874	3366s001

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.