

Dornuri • fără recul
EH 3408.

Descrierea produsului

Seria 3408 de la Halder oferă dornuri în diferite dimensiuni, de la D20mm la D50mm. Dornurile sunt practic un ciocan cu cap moale, fără coadă, la care capul ciocanului este ținut în mână. Ele nu sunt folosite numai acolo unde accesibilitatea limitată face imposibilă utilizarea unui ciocan, și permit în plus și dozarea foarte precisă a forței de impact, lovirea precisă și lucrul într-un mod neobositor.

Aceste mici ajutoare au la ambele capete inserții înlocuibile, silențioase, foarte rezistente la uzură și care nu lasă așchii, fabricate din nylon special.

Dornurile nu au recul, deoarece sunt umplute cu așchii de oțel. Acesta are ca efect faptul că atunci când suprafața de lovire lovește piesa de prelucrat, umplutura cu așchii urmează cu întârziere. Datorită reculului redus, energia de impact este utilizată în mod optim, fiind posibil lucrul cu menajarea articulațiilor și cu zgomot redus.

Caracteristicile produsului:

- Fără recul.
- Ambele capete sunt prevăzute cu capuri înlocuibile fabricate din nylon special foarte rezistent la uzură și care nu lasă așchii.
- Permite o muncă ușoară, cu zgomot redus și fără oboseală.
- Dozarea exactă a impactului.
- Soluție pentru accesibilitate limitată.
- Disponibil în dimensiunile D20mm până la D50mm.

Domeniul de aplicații

Lucrări de montare/reparații/întreținere cu accesibilitate limitată

Material

Inserții

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri (chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

Asamblare

Inserții din Nylon înlocuibile

Mai multe informații


Produse asociate

- Kit Dornuri/Poansoane, 4 buc.

Informații comandă

Ø		Dimensiuni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]						
20	150	150 x 20 x 20		215	4030618302087	AAA905c002	21-04-07-02	3408.020
30	155	155 x 30 x 30		470	4030618302100	AAA905c002	21-04-07-02	3408.030
40	160	160 x 40 x 40		785	4030618302124	AAA905c002	21-04-07-02	3408.040
50	165	165 x 50 x 50		1250	4030618302148	AAA905c002	21-04-07-02	3408.050

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.