

Kit Dornuri/Poansoane • 4 buc. EH 3408.



Descrierea produsului

Aceste mici ajutoare realizate de Halder sunt ambalate câte 4 buc. set cutie. Carcasa din plastic de înaltă calitate asigură ca produsele să fie ușor de depozitat și transportat. Poansonele și dornurile sunt montate la ambele capete inserții înlocuibile, din nylon special foarte rezistente la uzură și rezistente la ciobire (art. nr. 3508.010 / .015 / .020 / .030). Permit astfel o muncă sigură și ușoară cu un ciocan.

În plus, dornurile, de fapt, ciocane cu capete moi, fără mâner, permițând utilizatorului să țină capul ciocanului direct în mână. Potrivite pentru utilizare în zonele în care accesibilitatea limitată face imposibilă munca cu ciocanul, sunt ideale și pentru aplicarea exactă a forței de impact care este necesară pentru a lovi piesa de prelucrat cu precizie perfectă și pentru a lucra cu o forță minimă. Dornurile oferă confort fără recul datorită umpluturii lor cu alicie din oțel. Efectul rezultat este că energia loviturii este transferată cu o ușoară întârziere atunci când suprafața de contact a dornului lovește piesa de prelucrat. Reculul redus permite absorbția energiei de impact cu o eficiență perfectă, permițând lucrul cu tensiune redusă asupra articulațiilor și zgomot redus. Dornurile fără recul fac munca mult mai puțin solicitantă - mai ales în medii cu accesibilitate limitată, de ex. în timpul asamblării, reparațiilor și întreținerii și în timpul lucrărilor care necesită o aplicare bine dozată a forței de impact.

Descrierea produsului:

- 4 buc. set bonus care conține 2 poansoane și două dornuri.
- Cutie Premium, din plastic de înaltă calitate pentru transport ușor.
- Poansoane cu dietre de 10mm și 15mm (art. nr. 3408.010 / 3408.015).
- Dornuri cu diametre de 20 mm și 30 mm (art. nr. 3408.020 / 3408.030).
- Cu inserții din nylon pe ambele părți, înlocuibile, foarte rezistente la uzură și la ciobire.
- Permit o muncă sigură și cu atenuarea zgomotului când se folosesc cu ciocan din oțel.
- Dornurile sunt fără recul.
- Permit aplicarea în zonă exactă a forței de impact.
- Soluția pentru lucrul în zone cu accesibilitate limitată.

Material

Inserții


- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri (chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

Mai multe informații

Produse asociate

- Dornuri, fără recul
- Dorn

Informații comandă

Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
230 x 45 x 180	1220	4030618312109	AAA905c002	21-04-09-16	3408s005

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.