

## Ciocan de lăcătușerie MAXXCRAFT • conform cu DIN 1041

EH 3666.



### Descrierea produsului

Conecțiunea din cauciuc, brevetată, între cap și mâner reduce atât reculul cât și zgomotul și asigură impactul optim pe piesa de prelucrat, lucru fără efort, ușor pentru articulații, datorită vibrațiilor reduse și recul redus, protecție suplimentară pe mâner cu înveliș din cauciuc

### Domeniul de aplicații

Aplicații universale în industrie sau comerț. de ex. oriunde au fost utilizate până acum ciocanele clasice de lăcătușerie.

### Material

#### Capul ciocanului

- Oțel special de înaltă calitate, forjat în matriță

#### Mâner

- Hickory

### Informații comandă

Descriere	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	105	300						
MAXXCRAFT 300	105	300	300 x 105 x 23,0	300	4030618303053	AAA904c002	21-04-09-15	3666.003
MAXXCRAFT 500	116	320	321 x 116 x 28,5	500	4030618303060	AAA904c002	21-04-09-15	3666.005
MAXXCRAFT 800	131	350	350 x 131 x 33,0	800	4030618303077	AAA904c002	21-04-09-15	3666.008
MAXXCRAFT 1000	135	360	360 x 135 x 37,5	1000	4030618303084	AAA904c002	21-04-09-15	3666.010

### Exemplu de aplicație







## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.