

## Suport magnetic

EH 3688.



### Descrierea produsului

Suportul magnetic Halder este un suport multifuncțional și flexibil, printre altele, pentru pistoale de suflat, cabluri, furtunuri, îmbrăcăminte, benzi de protecție și multe altele. Ustensilele pot fi atașate / suspendate cu ușurință fără a fi nevoie să înșurubați suportul.

Suportul magnetic solid din plastic are o forță ridicată de susținere datorită celor 6 magneți din neodim din magnetul tip oală (D65mm). Suprafața de atașare cauciucată este rezistentă la ulei și împiedică zgârierea suprafeței adezive.

Forma specială permite două zone utilizabile separat (de exemplu pentru pistolul cu aer comprimat și furtun) și împiedică alunecarea sau căderea accidentală a obiectelor fixate / suspendate. Acest lucru asigură un loc de muncă sigur, fără pericol de împiedicare.

Suporturile magnetice sunt ambalate individual, cutia servește ca ambalaj de protecție și oferă informații de siguranță, fiind în același timp ambalajul produsului cu instrucțiuni de utilizare.

Acest produs este disponibil în culorile albastru și negru.

Caracteristicile produsului:

- Suport multifuncțional fără înșurubarea suportului.
- Variantă solidă din plastic.
- Putere mare de reținere datorită celor șase magneți de neodim (D65mm).
- Suprafața de atașare cauciucată este rezistentă la ulei și împiedică zgârierea suprafeței adezive.
- Forma specială permite două zone utilizabile separat.
- Ambalaje de vânzare atractive, cu instrucțiuni de utilizare și de siguranță.
- Disponibil în albastru și negru.

### Domeniul de aplicații

Pistoale de suflat, cabluri, îmbrăcăminte, bandă de blocare, alte ustensile pot fi fixate/suspendate ușor!

### Material

#### Magnet

- Magnet permanent

#### Corp


- plastic

### Mai multe informații

#### Note

Versiuni cu etichete personalizate cu suprafață frontală individuală (autocolant) la cerere.  
Cantitate de împachetare 10 bucăți (se comandă pe număr de bucăți)

### Informații comandă

d	Dimensiuni		Culoare	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	[mm]	l						
75		100	albastru	250	4030618309895	EAB489h002	21-02-08-13	3688.002
75		100	negru	250	4030618309901	EAB489h002	21-02-08-13	3688.003

Exemplu de aplicație











## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.