

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-moale; cu carcasă din fontă și mâner din fibră de sticlă EH 3701.



### Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3701 este dotat cu capul din nylon TPE-moale albastru (seria 3201) pe ambele părți. Acesta este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convențional, el nu lasă nicio abraziune neagră. Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată. Coadă foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafață netedă și este anorganică (nu este sensibilă la umiditate). Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele. Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete moi TPE-moale pe ambele părți (albastru, moi, fără abraziune, cu amortizare puternică).
- Carcasa din fontă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutatei crescute.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm.

### Domeniul de aplicații

pentru materiale foarte pretențioase, grădinarit și peisagistică, montare gresie, lucrări cu piatră naturală, asamblarea de mobilă, amenajări interioare, producția de ferestre și uși, dulgherie

### Material

#### Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

#### Insertii

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

#### Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
30	90	300	300 x 90 x 34	450	4030618303329	AAA905c002	21-04-09-16	3701.030
40	115	325	325 x 115 x 40	850	4030618303336	AAA905c002	21-04-09-16	3701.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1190	4030618303343	AAA905c002	21-04-09-16	3701.050
60	150	410	410 x 150 x 68	1710	4030618303350	AAA905c002	21-04-09-16	3701.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3290	4030618312338	AAA905c002	21-04-09-16	3701.080

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.