

## Ciocane de forjă SIMPLEX · Superplastic; cu carcasă din fontă și coadă din fibră de sticlă EH 3707.



### Descrierea produsului

Barosul SIMPLEX din seria 3707 este dotat cu capul din superplastic pe ambele părți. Acest lider de vânzări Halder este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent.

Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată.

Coadă foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafață netedă și este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Acest baros este disponibil cu diametrul D80mm cu o greutate totală de 3,480g și o lungime totală de 80cm.

Caracteristicile produsului:

- Baros SIMPLEX, cu capete de superplastic pe ambele părți (albe, cu duritate medie, foarte rezistente).
- Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutății crescute.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil în D80mm (greutatea totală 3,480g).

### Domeniul de aplicații

Grădinărit și peisagistică, montare borduri, construcții garduri, orientarea icurilor din oțel, construcția de schele, construcția de corturi, lucrări de dulgherie

### Material

#### Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

#### Insertii

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

#### Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

### Informații comandă

Ø	↓ ↑	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
		← →							
80	175	800		800 x 175 x 80	3480	4030618304845	AAA938c002	21-04-09-20	3707.081

### Reclamație

#### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

#### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

#### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.