

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Metal moale; cu carcasă din fontă și coadă din fibră de sticlă EH 3709.



### Descrierea produsului

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3709 este dotat cu capul din metal moale pe ambele părți.

Capul de impact de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu și este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic.

Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată.

Coadă foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafață netedă și este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm, de asemenea și ca baros (3709.081).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete de metal moale pe ambele părți (argintii, tari, insensibile la căldură).
- Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutății crescute.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm, în plus și ca baros.
- Capul din metal moale este fabricat din aluminiu și înlocuiește ciocanele de plumb convenționale.

### Domeniul de aplicații

Impact puternic, lucrări de îndreptare, construcția de matrițe, construcția de fabrici, asamblare, lucrări de reparații și întreținere

### Material

#### Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

#### Insertii

- Metal moale, argintiu
- dur
- Rezistent la temperatură

#### Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
30	90	300	300 x 90 x 34	520	4030618303596	AAA905c002	21-04-09-16	3709.030
40	115	325	325 x 115 x 40	1000	4030618303602	AAA905c002	21-04-09-16	3709.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1490	4030618303619	AAA905c002	21-04-09-16	3709.050
60	150	410	410 x 150 x 68	2240	4030618303626	AAA905c002	21-04-09-16	3709.060
80	175	490	490 x 175 x 80	4290	4030618303633	AAA905c002	21-04-09-16	3709.080

Exemplu de aplicație





## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.