

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Plastic / metal moale; cu carcasă din fontă și coadă din fibră de sticlă EH 3769.



Descrierea produsului

Seria 3769 SIMPLEX dispune de combinația de capete plastic / metal moale. Capul de plastic roșu (seria 3206) este tare și în plus rezistent la ulei și grăsimi. Capul din metal moale de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu și este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic. Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată. Coadă foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală). Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele. Această versiune este disponibilă la dimensiunea D30mm până la 60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete plastic (roșu, tare, rezistent la ulei și grăsimi) / metal moale (argintiu, tare, insensibil la căldură).
- Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutateii crescute.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil în D30mm până la 60mm.

Domeniul de aplicații

Grădinărit și peisagistică, pavaje, montare borduri, zidărie și construcții scări, schele și construcții de corturi, lucrări de îndreptare, construcții de matrice, construcții de instalații, construcții din prefabricate, lucrări de tâmplărie, cadru de acoperiș, asamblare și lucrări de reparații în sectorul automobilelor și camioanelor, construcții de garduri, întreținere, reparații

Material

Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

Insertia 1

- Plastic, roșu
- dur
- Rezistent la ulei și grăsimi
- Universal

Insertia 2

- Metal moale, argintiu
- dur
- Rezistent la temperatură

Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
30	90	300	300 x 90 x 34	480	4030618305064	AAA905c002	21-04-09-16	3769.030
40	115	325	325 x 115 x 40	930	4030618305071	AAA905c002	21-04-09-16	3769.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1365	4030618305088	AAA905c002	21-04-09-16	3769.050
60	150	410	410 x 150 x 60	2015	4030618305095	AAA905c002	21-04-09-16	3769.060

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.