

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Superplastic / nailon; cu carcasă din fontă și coadă din fibră de sticlă EH 3778.



### Descrierea produsului

Seria 3778 SIMPLEX dispune de combinația de capete superplastic / nylon. Capul din superplastic (seria 3207) permite o forță de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent.

Capul din nylon (seria 3208) oferă proprietăți de impact remarcabile și garantează o rezistență maximă la o durabilitate extrem de ridicată. El este realizat din material extrudat, extrem de omogen și nu se ciobește nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei și grăsimi. Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată.

Coadă foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafață netedă și este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă la dimensiunea D30mm precum și ca baros (3778.081).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent) / nylon (alb, tare, foarte rezistent la uzură, fără așchiere chiar și la temperaturi negative, rezistent la ulei și grăsimi).
- Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutatei crescute.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la 80mm precum și ca baros (3778.081).

### Domeniul de aplicații

Ajustarea pieselor, asamblarea pieselor cu muchii ascuțite, asamblarea carcaselor, construcția de matrițe, construcția de fabrici, construcția de hale, construcții metalice, construcția de expoziții, tinichigerie, lucrări de mentenanță și reparații

### Material

#### Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

#### Insertia 1

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

#### Insertia 2

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri ( chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

#### Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
30	90	300	300 x 90 x 34	450	4030618306375	AAA905c002	21-04-09-16	3778.030
40	115	325	325 x 115 x 40	960	4030618306382	AAA905c002	21-04-09-16	3778.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1200	4030618306399	AAA905c002	21-04-09-16	3778.050
60	150	410	410 x 150 x 60	1750	4030618306405	AAA905c002	21-04-09-16	3778.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3240	4030618306412	AAA905c002	21-04-09-16	3778.080

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.