

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Superplastic / metal moale; cu carcasă din fontă și coadă din fibră de sticlă EH 3779.



Descrierea produsului

Seria 3779 SIMPLEX dispune de combinația de capete superplastic / metal moale. Capul din superplastic (seria 3207) permite o forță de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent.

Capul din metal moale de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu și este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic.

Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată.

Coadă foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafață netedă și este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă la dimensiunea D30mm precum și ca baros (3779.081).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent) / metal moale (argintiu, tare, insensibil la căldură).
- Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutatei crescute.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la 80mm precum și ca baros (3779.081).

Domeniul de aplicații

Asamblare și reparații în industria de automobile și camioane, construcția de matrițe, construcția de fabrici, asamblarea carcaselor

Material

Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

Insertia 1

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

Insertia 2

- Metal moale, argintiu
- dur
- Rezistent la temperatură

Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

Informații comandă

Ø	Lungime	Lățime	Înălțime	Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
30	90	300		300 x 90 x 34	483	4030618305101	AAA905c002	21-04-09-16	3779.030
50	135	335		335 x 135 x 50	1550	4030618305118	AAA905c002	21-04-09-16	3779.050
60	150	410		410 x 150 x 60	1995	4030618305125	AAA905c002	21-04-09-16	3779.060
80	175	490		490 x 175 x 80	3770	4030618305132	AAA905c002	21-04-09-16	3779.080

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.