

## Styrande T-spårsmutter

1029.600




### Produktbeskrivning

#### Material

- Stål, sätthärdat, slipat

### Ritning




### Orderinformation

System	Dimension							Art.nr.	
	$h_1$	$h_2$	$b_1$	$b_2$	$d$	$l_1$	$l_2$		
V40	13,5	8,5	15	10	M6	38	26	41	1029.600

### Användningsexempel

**1863.9063** M6x16 UFK-10.9 (V40)

**1863.8025** M10x25 UFK-10.9 (V70)



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."