

Mellanskivor

1047.700



Produktbeskrivning

Material


- Stål, sätthärdat, slipat

Ritning

Lokaliseringstapp nr. 1040.300–1040.700 (V40)

Lokaliseringstapp nr. 1140.300–1141.500 (V70)






Lokaliseringstapp nr. 1141.600–1143.700 (V70)



Orderinformation


System	Dimension									[g]	Art.nr.
	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	b	l ₁	l ₂	l ₃		
V40	40	10	M4	15	2,6	10	26	16	125	1047.700	

Användningsexempel



1863.9063 M6x16 UFK-10.9 (V40)

1863.8025 M10x25 UFK-10.9 (V70)



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."