

## Basplatta 1100.300



### Produktbeskrivning

#### Material

- Stål, härdad, polerad


#### Mer information

#### Not


Specialutförande på begäran.

### Ritning


#### 1100.300



#### 1100.400




#### 1100.500




Spaltbredd 70 ± 0,01


Orderinformation

System	Dimension				y [mm]	Antal T-Spår 3 x 6	 [kg]	Art.nr.
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>				
V70	230	70	420	105	12		40	1100.300

Användningsexempel







## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."