


Spännback • rörlig back

1137.300



Produktbeskrivning

Max. vridmoment 140 Nm, Spännkraft F=30 kN

Material


- Stål, sätthärdat, slipat

Mer information


Ytterligare produkter

- Spännback
- Spännback, fast back
- Spännback, utbytbar
- Spännback, utbytbar

Ritning



Orderinformation

System	 [kg]	Art.nr.
V70	4	1137.300

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."